



9627205

Steckd. m. Schutzk. DÄNEMARK, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, schw. m.

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP44

##### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

##### Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005, 9011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld

Nein

**Kapazität**

Anzahl Module

1

**Texte**

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

Zentralplatte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

classic, flow