



AKU2000702



### **Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 200x70mm**

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit aufschiebbaeren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen.

#### **Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	70 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm
Länge	2400 mm
Geeignet für	Deckel beidseitig abgeschrägt
Lichter/innerer Querschnitt	14000 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	57
Max. Anzahl der Züge	1
Mit Trennwand	nein
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Halogenfrei	ja