



AKU2500701



Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 250x70mm

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit aufschiebbaeren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	70 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Länge	2400 mm
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Lichter/innerer Querschnitt	17500 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	72
Max. Anzahl der Züge	1
Mit Trennwand	nein
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Halogenfrei	ja