



Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen sicheren Deckelhalt.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

ATA123009016



Technische Merkmale

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Kanalhöhe	13 mm
Kanalbreite	32 mm
Länge	2100 mm
Lichter/innerer Querschnitt	330 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Anzahl der festen Trennwände	0
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	keine Kupplung
Mit Kabelhalteklammer	ja
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	nein