



**Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 12x50mm L=2m
verkehrsweiß**

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen sicheren Deckelhalt.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

ATA125029016



Technische Merkmale

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Kanalhöhe	13 mm
Kanalbreite	52 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	550 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	3
Anzahl steckbare Trennwände	0
Anzahl der festen Trennwände	2
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	keine Kupplung
Mit Kabelhalteklammer	ja
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	nein