



ATA163009010



## Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2,1m reinweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	16 mm
Breite	32 mm
Länge	2100 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	2
---	---

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

#### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 65 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

#### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

#### Installation, Montage

Bodenlochung	Nein
--------------	------