



Leitungsführungskanal halogenfrei 12x20 mit Klebeband L=2,1m,verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung.

Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt.

Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern mit oder ohne Klebeband. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen sicheren Deckelhalt.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

ATH122009016BA



Technische Merkmale

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Kanalhöhe	13 mm
Kanalbreite	24 mm
Länge	2100 mm
Lichter/innerer Querschnitt	240 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Anzahl der festen Trennwände	0
Kanalverbindung	keine Kupplung
Mit Kabelhalteklammer	nein
Werkstoff	PC - ABS
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	ja