



B3004007030B

**Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 30x40mm steingrau**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe                        | 34 mm                     |
| Breite                      | 46 mm                     |
| Länge                       | 2000 mm                   |
| Lichter innerer Querschnitt | 751 - 751 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|   |   |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 4 |
|---|---|

**Werkstoff**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| RAL Nummer | 7030                   |
| Farbe      | Steingrau              |

**Normen**

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Konnektivität.**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

**Ausstattung**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände       | 0     |
| Kammeranzahl                | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0     |
| Mit Kabelhalteklammer       | Nein  |
| Mit Schutzfolie             | Nein  |