



**Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau**

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

BA63001507030B

**Technische Merkmale**

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	33 mm
Kanalbreite	20 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	560 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	16
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	11
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	22
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	ja
Selbstverlöschend	ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0