



### Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x25mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

#### Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	43 mm
Kanalbreite	31 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	1178 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	35
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	25
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	49
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	ja
Selbstverlöschend	ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0

BA64002507030B