



BA66008007030B

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x80mm steingrau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	64 mm
Kanalbreite	88 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	5192 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	182
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	130
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	252
Bodenlochungen	DIN 43659
Kriechstromfest	ja
Selbstverlöschend	ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0