



BA780060

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x60mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahhalteteilklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Farbe	steingrau
RAL Farbnummer	7030
Kanalhöhe	80 mm
Kanalbreite	60 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	3848 mm ²
Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	152
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	109
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	211
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Zulassungen	EN50085-2-3
Kriechstromfest	ja
Selbstverlöschend	ja
Werkstoff	PVC
Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
UL 94 Klassifizierung	V0