



BD425N

## Fehlerstrom Block 4 polig 25A 30mA Typ A

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	230 - 400 V
Isolationsspannung $U_i$	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom $I_{dn}$	30 mA
Nennstrom	25 A

#### Architektur

Polanzahl	4
Position Neutralleiter	Rechts

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

#### Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	44 mm
Tiefe	92 mm