



BD440N

Fehlerstrom Block 4 polig 40A 30mA Typ A

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 - 400 V
Isolationsspannung U_i	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom I_{dn}	30 mA
Nennstrom	40 A

Architektur

Polanzahl	4
Position Neutralleiter	Rechts

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Konnektivität.

Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
--	-----------------------

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	44 mm
Tiefe	92 mm