



BDE04087011



## Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

#### Abmessungen

Einbautiefe	53 mm
Einbaubreite	247 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	161 mm
Breite	161 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	8 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Ohne Deckel

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Texte

Kabelaussch	Ohne Kabelaussch im Deckel
-------------	----------------------------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl der Gerätebecher	0
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	E04