


BDE04089005



## Blindeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung   | Ja |

#### Abmessungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe                 | 53 mm  |
| Einbaubreite                | 247 mm |
| Einbaulänge                 | 147 mm |
| Länge                       | 161 mm |
| Breite                      | 161 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 8 mm   |

#### Installation, Montage

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage  | Ja   |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja   |
| Geeignet für Außenbereich      | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja   |
| Geeignet für Nasspflege        | Nein |

#### Anleitung

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

#### Werkstoff

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Polyamid (PA) |
| Farbe      | Tiefschwarz   |
| RAL Nummer | 9005          |

#### Abdeckung, Tür

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
| Deckelausführung | Ohne Deckel   |

#### Einsatzbedingungen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Maximale Belastung | 1,50 - 1,50 kN |
|--------------------|----------------|

#### Funktionen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

#### Texte

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Kabelaussch | Ohne Kabelaussch im Deckel |
|-------------|----------------------------|

#### Anschluss

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Anzahl der Leitungseinführungen     | 0    |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO        | 0    |
| <b>Ausstattung</b>                  |      |
| Anzahl der Gerätebecher             | 0    |
| <b>Sicherheit</b>                   |      |
| Schutzart IP                        | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK                   | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |
| Einbaugröße (Unterflursysteme)      | E04  |