


BDQ08129005



## Blindeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

#### Abmessungen

Einbautiefe	57 mm
Einbaubreite	294 mm
Einbaulänge	294 mm
Länge	314 mm
Breite	314 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	12 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Blind

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Texte

Kabelausschuss	Ohne Kabelausschuss im Deckel
----------------	-------------------------------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl der Gerätebecher	0
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q08