


BKB250851



Unterteil mit Montageabdeckung Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 2m

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite	250 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	21250 - 21250 mm ²
Mindestestrichhöhe	96 mm
Nivellierbereich	96 - 254 mm

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	45
---	----

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Mit Trennwand	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Nein
Mit Bodenwanne	Ja