




BKF300065



Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 300x(65-110)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite	300 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	28600 - 28600 mm ²
Mindestestrichhöhe	65 mm
Nivellierbereich	65 - 110 mm
Anzahl der Einbaueinheiten	3

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	118
---	-----

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff
Oberfläche	Verzinkt

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Nein