


BKF300105



## Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 300x(105-150)mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Breite	300 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	39000 - 39000 mm <sup>2</sup>
Mindestestrichhöhe	105 mm
Nivellierbereich	105 - 150 mm
Anzahl der Einbaueinheiten	3

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	161
---	-----

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

#### Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff
Oberfläche	Verzinkt

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

#### Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Nein