



BKF350105



Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 350x(105-150)mm

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blindeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.

Technische Merkmale

Nivellierbereich	105 / 150 mm
Länge	2400 mm
Deckel Material Dicke	3 mm
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Farbe	verzinkt
Halogenfrei	ja
Lichter/innerer Querschnitt	46500 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	192
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
Deckelbefestigung rastend	Nein
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	ja
Mit Bodenwanne	nein
Mit Trennwand	nein
Bodenpflege	9183
Zulassungen	EN50085-2-2