



BKFD400065



Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(65-110)mm

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockenengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend.

Technische Merkmale

Breite installiertes Produkt	400 mm
Nivellierbereich	65 / 110 mm
Länge	2400 mm
Deckel Material Dicke	3 mm
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Farbe	verzinkt
Halogenfrei	ja
Lichter/innerer Querschnitt	39600 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	163
Max. Anzahl der Züge	1
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
Deckelbefestigung rastend	Nein
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	ja
Mit Bodenwanne	nein
Mit Trennwand	nein
Bodenpflege	trocken
Zulassungen	EN50085-2-2