


BKSAQ12



Anschlussdose gestanz Q12 244x244mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

Technische Merkmale

Abmessungen

Länge	411 mm
Breite	388 mm
Maß a	244 mm
Maß b	244 mm
Mindestestrichhöhe	77 mm
Nivellierbereich	45 - 130 mm

Installation, Montage

Montageöffnung	Vierkant
----------------	----------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Metall
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Werkstoff Deckel	Stahl

Funktionen

Mit Bodenwanne	Nein
----------------	------

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------