


BKSAR10



Anschlussdose gestanzt R10 rund 275mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Länge | 411 mm |
| Breite | 388 mm |
| Mindestestrichhöhe | 77 mm |
| Nivellierbereich | 45 - 130 mm |

Installation, Montage

| | |
|----------------|------|
| Montageöffnung | Rund |
|----------------|------|

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|----------------------------|------------|
| Werkstoff | Metall |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Kunststoff |

Abdeckung, Tür

| | |
|--------------------------|-------|
| Abdeckung Montageöffnung | Nein |
| Werkstoff Deckel | Stahl |

Funktionen

| | |
|----------------|------|
| Mit Bodenwanne | Nein |
|----------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|----------|
| Maximale Belastung | 2 - 3 kN |
|--------------------|----------|