



**Anschlussdose gestanz R10 rund 275mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle**

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungabhängig mit Lochverschluss.

**Technische Merkmale**

Farbe	verzinkt
Länge	411 mm
Breite	388 mm
Montageöffnung	rund
Durchmesser	275 mm
Bodenpflege	trocken
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
Werkstoff	Metall
Werkstoff Deckel	Stahl
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Zulassungen	EN50085-2-2

BKSAR10

