



BKTMN250



Traverse für Mittenunterstützung für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 250

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör.

Technische Merkmale

Breite installiertes Produkt	250 mm
Länge	64 mm
Mit Mittelunterstützung	ja
Werkstoff	Stahlblech
Farbe	verzinkt
Halogenfrei	ja
Zulassungen	EN50085-2-2