


BKW200090



Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(90-130)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite	200 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	14350 - 14350 mm ²
Mindestestrichhöhe	90 mm
Nivellierbereich	90 - 130 mm

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	59
---	----

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Ja