



BKW200090



**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(90-130)mm**

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.

**Technische Merkmale**

|   |   |
|---|---|
| Breite installiertes Produkt                    | 200 mm  |
| Nivellierbereich                                | 90 / 130 mm   |
| Länge   | 2400 mm   |
| Deckel Material Dicke                           | 3 mm  |
| Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne                 | Stahl   |
| Werkstoff Deckel                                | Stahl   |
| Oberfläche Deckel                               | verzinkt  |
| Werkstoff                                       | Stahlblech  |
| Farbe   | verzinkt  |
| Halogenfrei                                     | ja  |
| Lichter/innerer Querschnitt                     | 14350 mm <sup>2</sup>                               |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5    | 59  |
| Max. Anzahl der Züge                            | 1   |
| Maximale Belastung                              | Prüfstempel Ø 13mm 2 kN<br>Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |
| Deckelbefestigung rastend                       | Nein  |
| Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper | ja  |
| Mit Bodenwanne                                  | ja  |
| Mit Trennwand                                   | nein  |
| Bodenpflege                                     | trocken   |
| Zulassungen                                     | EN50085-2-2   |