


BKW300060



**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 300x(60-100)mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Breite	300 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	13630 - 13630 mm <sup>2</sup>
Mindestestrichhöhe	60 mm
Nivellierbereich	60 - 100 mm
Anzahl der Einbaueinheiten	3

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	56
---	----

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Ausstattung**

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

**Installation, Montage**

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

**Funktionen**

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Ja