




BKW600090



**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 600x(90-130)mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite                      | 600 mm                        |
| Länge                       | 2400 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 45550 - 45550 mm <sup>2</sup> |
| Mindestestrichhöhe          | 90 mm                         |
| Nivellierbereich            | 90 - 130 mm                   |
| Anzahl der Einbaueinheiten  | 3                             |

**Kapazität**

|   |     |
|---|-----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 188 |
|---|-----|

**Einsatzbedingungen**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Maximale Belastung | 2 - 3 kN |
|--------------------|----------|

**Anleitung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

**Ausstattung**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Kammeranzahl         | 1 - 1              |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand        | Nein               |

**Installation, Montage**

|                |      |
|----------------|------|
| Montageöffnung | Ohne |
|----------------|------|

**Werkstoff**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Werkstoff                  | Stahl    |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl    |
| Oberfläche                 | Verzinkt |

**Abdeckung, Tür**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Werkstoff Deckel          | Stahl    |
| Oberfläche Deckel         | Verzinkt |
| Abdeckung Montageöffnung  | Nein     |
| Deckelbefestigung rastend | Nein     |

**Funktionen**

|   |    |
|---|----|
| Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper | Ja |
| Mit Bodenwanne                                  | Ja |