



BKWD350090



Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(90-130)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite	350 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	26050 - 26050 mm ²
Mindestestrichhöhe	90 mm
Nivellierbereich	90 - 130 mm
Anzahl der Einbaueinheit	3

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	107
---	-----

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Mit Trennwand	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Ja