



BKWD400090



## Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(90-130)mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Breite	400 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	29950 - 29950 mm <sup>2</sup>
Mindestestrichhöhe	90 mm
Nivellierbereich	90 - 130 mm
Anzahl der Einbaueinheiten	3

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	123
---	-----

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	2 - 3 kN
--------------------	----------

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Mit Trennwand	Nein

#### Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

#### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt
Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

#### Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
Mit Bodenwanne	Ja