



BR6513019011



**Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x130mm OT 80mm in graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	7580 - 7580 mm <sup>2</sup>

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	18
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	32

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateinbau
--------------------------------	--

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Graphitschwarz
RAL Nummer	9011

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität.**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

