



BR6513019011



**Brüstungskanal-Unterteil frontrast BR 68x130mm OT 80mm aus PVC in graphitschwarz**

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

**Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

**Technische Merkmale**

Farbe	graphitschwarz
RAL Farbnummer	9011
Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	130 mm
OT-Breite	80 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	7580 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	18 / 32
Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]	durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände	1
Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Mit Schutzfolie	ja
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	nein