



BR6517017035



**Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	10050 - 10050 mm <sup>2</sup>

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	28
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität.**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Ja