




BR651704HLAN



Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 68 mm |
| Breite | 170 mm |
| Maß a | 143 mm |

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Konfiguration

| | |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 85 - 95 |
|---------------|---------|

Installation, Montage

| | |
|--------------|------|
| Bodenlochung | Nein |
|--------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | PC-ABS |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Aluminium |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Ausstattung

| | |
|-------------------|------------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
| Zugehörige Serien | BRA 65x170 |