



BR7017019010



## Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 70x170mm aus PVC in reinweiß

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	10050 - 10050 mm <sup>2</sup>

#### Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	120 mm
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

#### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	26
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

#### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automaten-einbau
--------------------------------	---

#### Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

#### Konnektivität.

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

#### Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja