




BR8513019010



Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9940 - 9940 mm ²

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	26
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	41

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automaten-einbau
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	Nein
-----------------------	------

