




Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in reinweiß

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

BR8513019010



Technische Merkmale

Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Kanalhöhe	83 mm
Kanalbreite	130 mm
OT-Breite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	9940 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	26 / 41
Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Automateinbau
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]	durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände	1
Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
Kanalverbindung	Extra Kupplungen
Mit Schutzfolie	ja
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	nein