



BRA6510019010



Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu reinweiß

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	100 mm
OT-Breite	80 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	5680 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	10 / 24
Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]	durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände	1
Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
Kanalverbindung	Extra Kupplungen
Mit Schutzfolie	ja
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet
Halogenfrei	ja