




BRA6510019016



Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 68 mm |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 5680 - 5680 mm ² |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 |
| Oberteilbreite 3 | 0 |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 10 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 24 |

Kompatibilität

| | |
|-------------------------------|---|
| Format Geräteinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automaten-einbau |
|-------------------------------|---|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP | IP40 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität.

| | |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Mit Kabelhalteklammer | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Mit Schutzfolie | Ja |