




BSR02D



Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	142 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Texte

Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel
--------------	-----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Gerätebecher	1
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02