




BSR02D02



Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-----------------------------|------|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Nein |

Abmessungen

| | |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe | 86 mm |
| Einbaudurchmesser | 122 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage | Ja |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
| Geeignet für Nasspflege | Ja |

Anleitung

| | |
|-------------|------|
| Bodenpflege | Nass |
|-------------|------|

Werkstoff

| | |
|-------|--------|
| Farbe | Silber |
|-------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------|
| Werkstoff Deckel | Zink |
| Deckelausführung | Tubus |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Maximale Belastung | 3 - 15 kN |
|--------------------|-----------|

Funktionen

| | |
|-----------------------------|------|
| Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
|-----------------------------|------|

Texte

| | |
|-------------|---------------------------|
| Kabelaussch | Mit Kabelaussch im Deckel |
|-------------|---------------------------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 4 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 2 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
|-------------------------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP67 |
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | R02 |