




BSR02D03



Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Klappdeckel

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	0,5 - 5,0 kN
--------------------	--------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Texte

Kabelaussch	Mit Kabelaussch im Deckel
-------------	---------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Gerätebecher	1
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02