




BSR02KK7011



## Kunststoff Klappdeckel für Installationsdose R02 eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

#### Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Deckelausführung	Klappdeckel

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	0,5 - 5,0 kN
--------------------	--------------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Texte

Kabelausschuss	Mit Kabelausschuss im Deckel
----------------	------------------------------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

**Ausstattung**

---

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02