




BSR02MKK



Metall Klappdeckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Altkupfer, Zink
Farbe	Kupfer

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Zink
Deckelausführung	Klappdeckel

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 15 kN
--------------------	-----------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelausschuss	Mit Kabelausschuss im Deckel
----------------	------------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

Ausstattung

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02