




BSR02R



Installationsdose Klemmring für Spannungsbereich <32mm für Bodensteckdose R02

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	140 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Nein
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Texte

Kabelausschlus	Ohne Kabelausschlus im Deckel
----------------	-------------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02