



BSRRJ45R45E

Bodensteckdose rund aus geschliff. Edelmetallguss Steckdose Rastec 45 u. RJ45

Bodensteckdose mit Datenmodul RJ45, Teppichschutzrahmen, Schutzklasse IP20, für Boden, Wand oder Möbel geeignet.

Technische Merkmale

Farbe	edelstahl
Oberfläche	gebürstet
Länge Einbaumaß	101 mm
Breite Einbaumaß	101 mm
Außendurchmesser	150 mm
Mindest-Einbautiefe	60 mm
Bodenpflege	trocken
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN Prüfstempel Ø 130mm 20 kN
Werkstoff	Aluminium-Druckguss