



BSRRJ45R45E

Bodensteckdose rund aus geschliff. Edelstahlguss Steckdose Rastec 45 u. RJ45

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	60 mm
Einbaubreite	101 mm
Einbaulänge	101 mm
Außendurchmesser	150 mm

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,5 - 20,0 kN
--------------------	---------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	1

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08

