



COL40110SET19010

**Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	110 mm
Länge	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	3115 - 3115 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	16
---	----

**Werkstoff**

Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	15 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität.**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	3
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein